

转接组件

EHAM-E20-40-E19-25

产品代号: 8080760

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|-----------------|
| 尺寸 | 40 |
| 装配位置 | 任意 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 环境温度 | -10 ... 70 °C |
| 产品重量 | 30 g |
| 接口代码, 基础部分 | E20 |
| 接口代码、布局 | E19 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 转接板 | 锻造铝合金 |