

# 转接组件

## EHAM-E20-40-E8-35

产品代号: 8081015

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 70 °C
产品重量	24 g
接口代码, 基础部分	E20
接口代码、布局	E8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	锻造铝合金