


# 气动接口

## VABA-S6-1-X2-3V-CB

产品代号: 8082878

FESTO



### 技术参数

特性	值
阀岛接口	44型, VTSA阀
诊断	每阀线圈导线断裂 阀短路 低电压阀
阀位的最大数量	12带双稳态阀 24 适用于单电控电磁阀
LED 显示	1 组诊断 3 负载电源 阀上的通道状态
参数配置	每个通道的故障安全模式 每通道的强制 每个通道的闲置模式 模块监控
短路保护	每个阀输出采用内部电子保险丝保护
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
标准工作电压时的内部电流消耗	典型值 11 mA (电子设备的工作电源) 典型值 45 mA (阀的负载电压源)
每通道的最大电源	0,2 A
每模块的最大发生电流	6 A
额定工作电压 DC	24 V
电绝缘通道 - 内部总线	是
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
防护等级	IP65 NEMA 4
环境温度	-5 ... 50 °C
产品重量	580 g
电连接	现场总线 3x M12x1, A编码 5针 插头 通过CPX
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	PA
材料信息, 壳体	压铸铝