


活塞式驱动器

DFPK-75-20-D-V4

产品代号: 8083966

FESTO



技术参数

特性	值
驱动器尺寸	75
行程	20 mm
装配位置	任意
位置检测	带机械指标
控制功能	双作用
工作压力 MPa	0.5 ... 1 MPa
工作压力	5 ... 10 bar 72.5 ... 145 psi
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 EX 指令
EU以外的防爆认证	EPL Db (GB) EPL Gb (GB)
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex h IIC T6...T4 Gb
燃爆防护型粉尘	Ex h IIIC T80°C...T120°C Db
符合防爆要求的环境温度	0°C ≤ Ta ≤ +60°C
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP65 IP67 IP69K
环境温度	0 ... 60 °C
产品重量	2,412 g
气动连接	阴螺纹 G1/8
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	不锈钢铸件
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 壳体	不锈钢铸件
外壳的材料编号	1.4408
材料信息, 活塞杆	高合金钢, 耐腐蚀