


# 轴向组件 EAMM-A-T42-67A

产品代号: 8084497  
将被停止供应的产品

将停止供货的产品，  
供货至2026。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



## 技术参数

| 特性         | 值                     |
|------------|-----------------------|
| 额定长度       | 43 mm                 |
| 装配位置       | 任意                    |
| 最高速度       | 8,000 1/min           |
| PWIS 符合性   | VDMA24364-B2-L        |
| 储藏温度       | -25 ... 60 °C         |
| 相对空气湿度     | 0 - 95 %              |
| 防护等级       | IP40                  |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C         |
| 质量惯性力矩     | 3.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 可传递扭矩      | 8.5 Nm                |
| 产品重量       | 377 g                 |
| 接口代码, 驱动器  | T42                   |
| 接口代码, 马达输入 | 67A                   |
| 材料备注       | 符合 RoHS               |