


# 安装组件

## DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-R13

产品代号: 8085025

FESTO



### 技术参数

| 特性          | 值                    |
|-------------|----------------------|
| 基于标准        | EN 15081<br>ISO 5211 |
| 包装数量        | 1                    |
| 设计结构        | 双平面和公头、方形<br>安装组件    |
| 耐腐蚀等级 CRC   | 2 - 中等腐蚀影响           |
| PWIS 符合性    | VDMA24364 区域III      |
| 产品重量        | 1,980 g              |
| 连接1, 功能     | 驱动输出                 |
| 连接1, 设计     | SW22<br>孔型样式 10      |
| 连接2, 功能     | 变径输出                 |
| 连接2, 设计     | SW22<br>孔型样式 10      |
| 材料备注        | 符合 RoHS              |
| 材料信息, 耦合件   | 高合金钢, 耐腐蚀            |
| 材料信息, 安装适配器 | 钢                    |
| 材料信息, 盘     | 高合金钢, 耐腐蚀            |
| 材料信息, 螺丝    | 高合金钢, 耐腐蚀            |