

螺丝堵头 NPQR-BK-G14

产品代号: 8085674

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	标准
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
设计	螺丝堵头
包装数量	1
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 1.6 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 16 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 232 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.7 MPa，0 - 80 °C 时
认证签发部门	NSF C0556009
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰）
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1a
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
食品安全	见一致性声明 NSF/ANSI 169
环境温度	-20 ... 150 °C
额定紧固扭矩	7.5 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	11 g
安装类型	内六角A/F 6
气动连接, 气口 1	阳螺纹 G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺纹密封	FPM