


联轴器

EAMD-32-32-11-16X20-U

产品代号: 8086050

FESTO



技术参数

特性	值
支架直径 1	11 mm
支架直径2	16 mm
尺寸	32
额定长度	32 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	14.5 kgmm ²
可传递扭矩	16 Nm
产品重量	126 g
材料备注	符合 RoHS