


轴向组件 EAMM-A-V25-40R

产品代号: 8087062

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------|
| 额定长度 | 46 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 最高速度 | 10,000 1/min |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储藏温度 | -25 ... 60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95 % |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 质量惯性力矩 | 0.19 kgmm ² |
| 可传递扭矩 | 0.5 Nm |
| 产品重量 | 107 g |
| 接口代码, 驱动器 | V25 |
| 接口代码, 马达输入 | 40R |
| 材料备注 | 符合 RoHS |