


轴向组件 EAMM-A-V32-40R

产品代号: 8087090

FESTO



技术参数

特性	值
额定长度	46 mm
装配位置	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	0.19 kgmm ²
可传递扭矩	1.5 Nm
产品重量	131 g
接口代码, 驱动器	V32
接口代码, 马达输入	40R
材料备注	符合 RoHS