


平衡器组件 YHBP-

产品代号: 8087218

FESTO



技术参数

特性	值
行程范围	100 ... 1,990 mm
缸径	50 ... 200 mm
所支持的动力学	升降柱 三脚运动装置
极性容错保护	用于工作电压
工作压力 MPa	0.4 ... 0.8 MPa
工作压力	4 ... 8 bar
最大行程速度	1 m/s
工作电压范围 DC	21.6 ... 26.4 V
持续通电率	100 %
额定工作电压 DC	24 V
残余纹波	5 %
空载输出的电流消耗	2 A
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [6:4:4]
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 70 °C
防护等级	IP65
防护等级备注	IP20 , 针对安全开关设备 PNOZ IP20 用于控制系统CMCB-...-C IP20 , 针对控制器 CECC-D IP54 用于控制系统CMCB-...-CC 装配以后的状态
环境温度	0 ... 50 °C
负载	25 ... 999 kg
运动系统传动比	1:5 用于升降柱 1:1 - 1:5 , 针对三脚架式动态抓取系统
产品重量	4.8 ... 60.5 kg
材料备注	符合 RoHS