


# 安装组件

## DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R1

产品代号: 8088298

FESTO



### 技术参数

特性	值
基于标准	EN 15081 ISO 5211
包装数量	1
设计结构	内螺纹方形和外螺纹方形 安装组件
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	2,010 g
连接1, 功能	驱动输出
连接1, 设计	SW22 孔型样式 10
连接2, 功能	变径输出
连接2, 设计	SW17 孔型样式 07
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 耦合件	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 安装适配器	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 盘	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀