


# 轴向组件

## EAMM-A-V32-60RA

产品代号: 8093041

FESTO



### 技术参数

特性	值
额定长度	55 mm
装配位置	任意
最高速度	10,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	1.03 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	1.5 Nm
产品重量	243 g
接口代码, 驱动器	V32
接口代码, 马达输入	60RA
材料备注	符合 RoHS