


轴向组件 EAMM-A-T46-80PB

产品代号: 8096175

FESTO



技术参数

特性	值
额定长度	68.5 mm
装配位置	任意
最高速度	8,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	7.65 kgmm ²
可传递扭矩	10 Nm
产品重量	923 g
接口代码, 驱动器	T46
接口代码, 马达输入	80PB 80R
材料备注	符合 RoHS