


# 线路扼流圈

## CAMF-C6-FD-C6-11A

产品代号: 8096867

FESTO



### 技术参数

特性	值
短路强度	否
40°C时的可接受电流负载	6 A
工作电压范围 AC	0 ... 600 V
标称电感	3.7 mH
标称电感, 容差	10 %
线频率	50 ... 60 Hz
绝缘电压	4,000 V
外形尺寸W x L x H	60 mm x 80 mm x 116 mm
授权	ENEC c UL - Recognized (OL)
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-10 ... 40 °C
防护等级	IP00
环境温度	-10 ... 40 °C
产品重量	940 g
安装类型	安装板, 带螺栓
材料备注	符合 RoHS
装配位置	水平的
电气接口 1, 功能	电源
电气接口 1, 接口类型	端子条
电气接口 1, 接口技术	螺丝端子
电气接口 1, 针脚/线的数量	6
电气接口 1, 占用的针脚/导线	6
电气连接1, 导体横截面	4 mm <sup>2</sup>