


# 球阀

## VZBF-3/4-P1-20-D-2-F0304-M-V15V15

产品代号: 8097468

FESTO



### 技术参数

特性	值
设计结构	2-换向球阀
驱动类型	机械的
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	法兰, 符合ANSI B16.5, 等级150
切换位置指示器	槽的方向 = 流动方向
法兰孔的样式	F0304
内径	20 mm
额定直径 DN	20
阀功能	2/2
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	20
差压时, 额定压力时, 过程阀PN的起动扭矩	10 Nm
基于标准	ANSI B16.5 等级150 ISO 5211
介质	水蒸气 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [-:--] 惰性气体 水 中性流体
介质温度	-20 ... 200 °C
流量 Kv	15.6 m <sup>3</sup> /h
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料信息, 壳体	不锈钢铸件
外壳的材料编号	1.4408
材料信息, 座密封	PTFE PTFE, 已更新
材料信息, 密封	FPM 石墨 PCTFE PTFE
材料信息, 球	不锈钢铸件
球体的材料编号	1.4408
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4401
产品重量	2,100 g
授权	API607 CRN
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响