


气源处理单元

MS6-EM1FR-1/2-D6-C-P-VC-AG-MPA-WPE-B

产品代号: 8098368

★ 核心产品范围

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	6
系列	MS
装配位置	垂直 +/- 5°
压力表	带压力表
工作压力 MPa	0.1 ... 1 MPa
工作压力	1 ... 10 bar
标准流量, 排气 0.6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	3,600 l/min
标准额定流量	4,750 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不保证与酯油的相容性
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-5 ... 50 °C
介质温度	5 ... 50 °C
环境温度	5 ... 50 °C
产品重量	1,250 g
安装类型	线路安装 带安装支架 带附件 可选
材料备注	符合 RoHS