


# 节流板

## VABF-B14-F1B1P2-FF14

产品代号: 8098887

FESTO



### 技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作压力	1.5 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 60 °C
介质温度	-20 ... 60 °C
环境温度	-20 ... 60 °C
产品重量	229 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 2	法兰 1/4 带NAMUR 接口
气动连接, 气口 4	法兰 1/4 带NAMUR 接口
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 调节器壳体	锻造铝合金