


扩展模块

VABF-S6-1-P8A6-G12-CB

产品代号: 8104041

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	38 mm
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU low 电压 指导原则
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	600 g
气动连接, 气口 1	G1/2
气动连接, 气口 3	G1/2
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	压铸铝
材料信息, 板	压铸铝