

滴定针套件

VAVN-N-A1.6-06-30-V1-P10

产品代号: 8104290

FESTO



技术参数

特性	值
包装数量	10
计量针头外径	1.6 mm
计量针长度	30 mm
注射针的公称通径	0.6 mm
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
食品安全	参见补充材料信息
流体接口	终端连接
介质	流体介质 气体介质
介质说明	注意与介质所接触的材料耐受特性 最大颗粒规格 : 5 µm
工作压力 MPa	0 ... 0.4 MPa
工作压力	0 ... 4 bar
标准额定流量	4.76 l/min
标准公称流量信息	如果压降为1 -> 0 bar (气态介质)
流量 Kv	0.01 m ³ /h
流量Kv信息	以水为介质
介质温度	5 ... 60 °C
环境温度	5 ... 60 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
装配位置	任意
产品重量	4.1 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 注射针	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 注射针的数量	1.4404
与介质接触的材料	高合金钢, 耐腐蚀