

滴定针套件

VAVN-N-A1.6-12-60-V1-P10

产品代号: 8104293

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|----------------------------------|
| 包装数量 | 10 |
| 计量针头外径 | 1.6 mm |
| 计量针长度 | 60 mm |
| 注射针的公称通径 | 1.2 mm |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 – 强腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 食品安全 | 参见补充材料信息 |
| 流体接口 | 终端连接 |
| 介质 | 流体介质 气体介质 |
| 介质说明 | 注意与介质所接触的材料耐受特性 最大颗粒规格 : 5 µm |
| 工作压力 MPa | 0 ... 0.4 MPa |
| 工作压力 | 0 ... 4 bar |
| 标准额定流量 | 18.15 l/min |
| 标准公称流量信息 | 如果压降为 1 -> 0 bar (气态介质) |
| 流量 Kv | 0.034 m ³ /h |
| 流量Kv信息 | 以水为介质 |
| 介质温度 | 5 ... 60 °C |
| 环境温度 | 5 ... 60 °C |
| 储藏温度 | -20 ... 70 °C |
| 装配位置 | 任意 |
| 产品重量 | 4.2 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 注射针 | 高合金钢, 耐腐蚀 |
| 材料信息, 注射针的数量 | 1.4404 |
| 与介质接触的材料 | 高合金钢, 耐腐蚀 |