


端子条

NECC-L8G5-C1

产品代号: 8106756

FESTO



技术参数

特性	值
电缆出口	直的
产品重量	3.8 g
包装数量	1
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	插头插座
电气接口 1, 接口技术	由Assmann WSW components GmbH制造
电气接口 1, 针脚/线的数量	5
电气接口 1, 安装方式	插入
电气接口 2, 接口技术	压接式的端子
工作电压范围 DC	0 ... 300 V
40°C时的可接受电流负载	8 A
电泳强度	1.6 kV
屏蔽	否
标称导体截面(AWG)	AWG28 - 16
防护等级	IP20
防护等级备注	装配以后的状态
环境温度	-40 ... 115 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
材料信息, 壳体	PA
壳体颜色	黑色