


# 平行组件

## EAMM-U-50-D19-40R-78

产品代号: 8107034

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	50
装配位置	任意
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	12.1 kgmm <sup>2</sup>
无负载时的驱动扭矩	0.01 Nm
可传递扭矩	1 Nm
产品重量	600 g
接口代码, 驱动器	D19
接口代码, 马达输入	40R
材料备注	符合 RoHS