


## 电磁线圈

# VACC-S13-18-K4-3U-EX4ME

产品代号: 8109398

FESTO



## 技术参数

| 特性                | 值  |
|-------------------|--|
| 驱动类型              | 电气的  |
| 装配位置              | 任意   |
| 切换位置指示器           | 否  |
| 持续通电率             | 100 %  |
| 绝缘等级              | H  |
| 线圈的特性参数           | 230 V DC: 1.8 W<br>230 V AC: 40/65 Hz, 功耗1.8 VA  |
| 许用压力波动            | -15 % / +10 %  |
| CE 符号 (参见符合的标准)   | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX)   |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 EX 指令   |
| EU以外的防爆认证         | EPL Db (GB)<br>EPL Db (IEC-EX)<br>EPL Gb (GB)<br>EPL Gb (IEC-EX)                                 |
| 认证签发部门            | BVS 15ATEXE029X<br>IECEX BVS 15.0075X  |
| ATEX 类气体          | II 2G  |
| ATEX 类粉尘          | II 2D  |
| 防爆防护型气体           | Ex eb mb IIC T6, T5, T4 Gb   |
| 防爆防护型粉尘           | ExtbIIICT85°C, T95°C, T130°C Db  |
| 符合防爆要求的环境温度       | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| PWIS 符合性          | VDMA24364 区域III  |
| 防护等级              | IP65   |
| 产品重量              | 330 g  |
| 电连接               | 端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5  |
| 材料备注              | 符合 RoHS  |