


# 端板

## CPX-AP-A-EPR

产品代号: 8112477

FESTO



### 技术参数

特性	值
外形尺寸W x L x H	( 安装尺寸 ) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
宽度尺寸	50.1 mm
安装类型	通过通孔直接安装 通过附件安装在H-导轨上。 通过M5螺钉的通孔 通过M6螺钉的通孔
产品重量	116 g
装配位置	可选, 在 H 型导轨上: 水平
环境温度	-20 ... 50 °C
环境温度说明	注意遵守符合 IEC 61131-2:2017 的环境温度降额
储藏温度	-20 ... 70 °C
相对空气湿度	5 - 95 % 非冷凝
额定使用海拔	<= 2000 m ASL (> 79,5 kPa)
最大安装高度	3,500 m
最大安装高度注意事项	> 2000 m ASL (< 79,5 kPa) 注意遵守符合 IEC 61131-2:2017 的环境温度降额
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
抗振性信息	H 型导轨上的 SG1 直接安装的 SG2 运输应用测试, 强度等级 1, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
关于抗震性的说明	30 g/11 ms, 符合 EN 60068-2-27 标准 H 型导轨上的 SG1 直接安装的 SG2 冲击试验, 强度等级1, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
安全等级	III
过电压类别	II
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS 不含卤素 不含磷酸酯
材料信息, 端板	压铸铝, 带涂层
材料信息, 螺丝	镀镍钢
材料信息, 密封	PU 泡沫