

L型快插式螺纹接头 NPQE-L-M7-Q6-P10

产品代号: 8112941

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	Mini型
额定尺寸	2.3 mm
柱头螺栓上的密封件类型	密封圈
装配位置	任意
设计	L形
包装数量	10
设计结构	推/拉原理
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.8 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 8 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 116 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
干净等级	ISO 等级 4
环境温度	-5 ... 60 °C
额定紧固扭矩	2 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 5 %
产品重量	7.03 g
安装类型	外六角A/F 10
气动连接, 气口 1	阳螺纹 M7
气动连接, 气口 2	用于气管外径 6 mm
释放环的颜色	蓝色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	镀镍黄铜 PBT
材料信息, 螺纹密封	NBR
材料信息, 释放环	POM
材料信息, O形圈	NBR
材料信息, 管密封	NBR
材料信息, 气管固定爪	不锈钢