


# Y型快插螺纹接头 NPQE-Y-R18-Q8-P10

产品代号: 8113081

FESTO



## 技术参数

| 特性           | 值                            |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸           | 标准                           |
| 额定尺寸         | 6 mm                         |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 外表层                          |
| 装配位置         | 任意                           |
| 设计           | Y-形                          |
| 包装数量         | 10                           |
| 设计结构         | 推/拉原理                        |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.8 MPa           |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 8 bar              |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 116 psi          |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气                |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 1 – 低腐蚀影响                    |
| PWIS 符合性     | VDMA24364 区域III              |
| 干净等级         | ISO 等级 4                     |
| 环境温度         | -5 ... 60 °C                 |
| 产品重量         | 21.1 g                       |
| 安装类型         | 外六角A/F 14                    |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 R1/8                     |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 8 mm                  |
| 释放环的颜色       | 蓝色                           |
| 材料备注         | 符合 RoHS                      |
| 材料信息, 壳体     | 镀镍黄铜<br>PBT                  |
| 材料信息, 螺纹密封   | PTFE                         |
| 材料信息, 释放环    | POM                          |
| 材料信息, 管密封    | NBR                          |
| 材料信息, 气管固定爪  | 不锈钢                          |