


Y型快插接头 NPQE-Y-Q6-Q4-P10

产品代号: 8113158

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|--------------|------------------------------|
| 尺寸 | Mini型 |
| 额定尺寸 | 2.3 mm |
| 装配位置 | 任意 |
| 设计 | Y-形 |
| 包装数量 | 10 |
| 设计结构 | 推/拉原理 |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.8 MPa |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 8 bar |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 116 psi |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 干净等级 | ISO 等级 4 |
| 环境温度 | -5 ... 60 °C |
| 产品重量 | 5.31 g |
| 气动连接, 气口 1 | 用于气管外径 6 mm |
| 气动连接, 气口 2 | 用于气管外径 4 mm |
| 释放环的颜色 | 蓝色 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 壳体 | PBT |
| 材料信息, 释放环 | POM |
| 材料信息, 管密封 | NBR |
| 材料信息, 气管固定爪 | 不锈钢 |