

安全夹

NPAP-QE-S-Q4-P10

产品代号: 8113228

FESTO



技术参数

特性	值
包装数量	10
装配位置	任意
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.8 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 8 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 116 psi
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
环境温度	-5 ... 60 °C
产品重量	0.06 g
气动连接	用于气管外径 4 mm
材料备注	符合 RoHS