


# 接近开关

## SDBF-FCS-1L-PU-K-9-N-LE

产品代号: 8117062

FESTO



### 技术参数

| 特性              | 值               |
|-----------------|-----------------|
| 设计              | 块状设计            |
| 材料备注            | 符合 RoHS         |
| 测定变量            | 位置              |
| 测量原则            | 磁阻              |
| 环境温度            | -4 ... 176 °F   |
| 开关输出            | PNP             |
| 切换元件功能          | 常开触点            |
| 开启时间            | 4 µs            |
| 最大输出电流          | 500 mA          |
| 最大接点容量 DC       | 12 W            |
| 电压降             | 1 V             |
| 短路强度            | 是               |
| 工作电压范围 DC       | 6 ... 24 V      |
| 极性容错保护          | 是               |
| 电气接口 1, 接口类型    | 电缆              |
| 电气接口 1, 接口技术    | 开放式末端           |
| 电气接口 1, 针脚/线的数量 | 3               |
| 接头的导线引出方向       | 轴向              |
| 电缆外套颜色          | 灰色              |
| 材料信息, 电缆护套      | PVC             |
| 安装类型            | 带安装组件           |
| 装配位置            | 任意              |
| 壳体颜色            | 透明              |
| 材料信息, 壳体        | PA              |
| 工作状态显示          | LED             |
| 采用弹性电缆安装时的环境温度  | -4 ... 176 °F   |
| 防护等级            | IP67<br>NEMA 4  |
| PWIS 符合性        | VDMA24364 区域III |