


电磁线圈

VACC-S18-120-K4-27-KS4ME

产品代号: 8118321

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------|----------------------------------|
| 驱动类型 | 电气的 |
| 装配位置 | 任意 |
| 切换位置指示器 | 否 |
| 持续通电率 | 100 % |
| 绝缘等级 | H |
| 线圈的特性参数 | 60 V DC: 12 W |
| 许用压力波动 | -15 % / +10 % |
| EU以外的防爆认证 | EPL Db (KR) EPL Gb (KR) |
| 认证签发部门 | 22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X |
| 防爆防护型气体 | Ex e mb IIC T4 |
| 防爆防护型粉尘 | Ex tD A21 IP66 T120°C |
| 符合防爆要求的环境温度 | T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| PWIS 符合性 | VDMA24364 区域III |
| 防护等级 | IP66 |
| 产品重量 | 580 g |
| 电连接 | 端子盒, 电缆接入螺纹 M20x1.5 |
| 材料备注 | 符合 RoHS |