


气路板模块组件 VABS-C12-6-S

产品代号: 8122790

FESTO



技术参数

特性	值
宽度	13 mm
装配位置	任意
设计结构	连接方向在侧面
阀位的最大数量	可提供按照用户要求定制的版本
工作压力 MPa	-0.1 ... 0.7 MPa
工作压力	-1 ... 7 bar
工作介质	压缩空气符合ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
关于工作和先导介质的说明	最大颗粒规格 : 5 µm
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	5 ... 50 °C
产品重量	3 g
安装类型	带通孔
气动连接, 气口 2	用于气管内径4 mm
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 气路板	PBT