


# 连接电缆

## NEBV-HPG2-PN-0.3-N-LE2

产品代号: 8122832

FESTO



### 技术参数

特性	值
电磁线圈的最大数量	1
电缆识别	不带标签支架
装配位置	任意
产品重量	2 g
电气接口 1, 功能	现场设备侧 开关输出
电气接口 1, 设计	有角的
电气接口 1, 接口类型	带插座的电缆
电气接口 1, 电缆输出	直的
电气接口 1, 接口技术	接口型式 HP
电气接口 1, 针脚/线的数量	2
电气接口 1, 占用的针脚/导线	2
电气接口 1, 安装方式	推拉式安装, 具有联锁装置, 可防止意外拉动
电气接口 2, 功能	电源 控制器侧
电气接口 2, 接口类型	2 根单根导线
电气接口 2, 接口技术	开放式末端
电气接口 2, 针脚/线的数量	2
电气接口 2, 占用的针脚/导线	2
工作电压范围 DC	0 ... 24 V
屏蔽	否
操作说明	仅在减少外部电源的情况下运行
电缆长度	0.3 m
电缆属性	用于静态应用
弯曲半径, 固定式电缆安装	>= 11 mm
电缆直径	0.96 mm
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
储藏温度	-20 ... 70 °C
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
材料信息, 壳体	PEEK
壳体颜色	灰色
材料信息, 绝缘层	PVC