



阀

# VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

产品代号: 8122932

FESTO



## 技术参数

特性	值
标准额定流量	601 l/min
工作压力 MPa	0 ... 0.8 MPa
工作压力	0 ... 8 bar
防护等级	IP65
认证签发部门	TÜV 968/V 1251.00/21
安全功能	安全排气
安全性能等级 (SIL)	产品可用于SRP/CS,最高 SIL 3 (高要求) 直至 SIL 3 低要求模式
有关操作压力的注意事项	外部先导空气为0 - 0.8 MPa
耐腐蚀等级 CRC	4 - 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS