

# 安装支架-组件 PAMP-MB-44

产品代号: 8123058

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	44
系列	P
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
最大紧固扭矩, 阀安装	2.5 Nm
介质温度	-60 ... 80 °C
环境温度	-60 ... 80 °C
产品重量	32 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 支架	高合金钢, 耐腐蚀