


轴向组件 EAMM-A-P6-38A-60R

产品代号: 8123495

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	6.5 Nm
产品重量	210 g
接口代码, 驱动器	P6-38A
接口代码, 马达输入	60R
材料备注	符合 RoHS