


# 联轴器

## EAMC-56-58-20-22

产品代号: 8134825

FESTO



### 技术参数

特性	值
支架直径 1	20 mm
支架直径2	22 mm
尺寸	56
额定长度	58 mm
装配位置	任意
最高速度	5,500 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
环境温度	-25 ... 60 °C
质量惯性力矩	129 kgmm <sup>2</sup>
可传递扭矩	60 Nm
产品重量	281 g
材料备注	符合 RoHS