


底座

VABS-K2-12S-20-M6-P

产品代号: 8140319

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	12
额定尺寸	2 mm
流体接口	阴螺纹 M6
装配位置	任意
设计结构	连接方向在侧面
阀位的最大数量	1
流动方向	不可逆
工作介质	流体介质 气体介质
关于工作和先导介质的说明	注意与介质所接触的材料耐受特性
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-20 ... 70 °C
介质温度	0 ... 50 °C
环境温度	0 ... 50 °C
最大紧固扭矩, 阀安装	0.33 Nm
产品重量	8 g
底座的安装方法	带通孔
阀的安装方式	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 连接板	PEEK