

位置指示器

SASF-S3-B-F-A20

产品代号: 8140396

FESTO



技术参数

特性	值
旋转角度调整范围	0 ... 180 deg
定位器和位置传感器的接口符合标准	VDI/VDE 3845 规格AA 1
外形尺寸W x L x H	Ø 40 x 32
抗震性	运输应用测试, 强度等级 2, 符合 FN 942017-4 和 EN 60068-2-6标准
耐冲击性	冲击试验, 强度等级2, 符合FN 942017-5和EN 60068-2-27
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-25 ... 70 °C
产品重量	24 g
安装类型	符合VDI/VDE 3845
壳体颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 隔离垫圈	PP
材料信息, 壳体	PP
材料信息, 螺丝	高合金钢, 耐腐蚀