


转接板组件

EHAM-MA-E19-25-C14

产品代号: 8140775

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	20 25 26 32
装配位置	垂直
设计结构	安装组件
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 80 °C
产品重量	72.3 g
安装类型	带通孔和螺丝
接口代码, 基础部分	E8-35
接口代码、布局	E8-35
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	阳极氧化铝
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 对心元件	高合金钢