


齿轮箱

EMGA-60-P-G20-EAS-60

产品代号: 8141737

FESTO



技术参数

特性	值
减速机法兰规格	60 mm
电机法兰规格	60 mm
扭转时的反冲	0.2 deg
齿轮箱类型	行星齿轮组
减速比	20:1
最高输入速度	13,000 1/min
减速机的工作	-25 ... 90 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP54
持续输出扭矩	44 Nm
齿轮单元的质量惯性矩	0.096 kgcm ²
最高输出扭矩	70 Nm
最高效率	96 %
抗扭力	2.8 Nm/arcmin
产品重量	1,100 g
减速机接口, 输出轴	60H
减速机接口, 驱动轴	60P
材料备注	符合 RoHS