


覆盖组件
MS12-RB-10
产品代号: 8147577

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	12
系列	MS
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
储藏温度	-10 ... 60 °C
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	300 g
材料信息, 盖子	PA
材料备注	符合 RoHS