


# 螺丝堵头

## NETC-P-M20-PBK-T26-EX4-E

产品代号: 8151589

FESTO



### 技术参数

特性	值
环境温度	-40 ... 75 °C
防护等级	IP66 IP68
防护等级备注	IP68, 在5bar下持续30分钟
ATEX 类气体	II 2G
ATEX 类粉尘	II 2D
燃爆防护型气体	Ex eb IIC Gb
燃爆防护型粉尘	Ex tb IIIC Db
符合防爆要求的环境温度	-40°C <= Ta <= +75°C
EU以外的防爆认证	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) 符合EU RoHS 指令
尺寸	M20x1,5
颜色	黑色
材料信息, 电缆连接器	PA
材料信息, 密封	EPDM
产品重量	5 g
包装数量	1
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
材料备注	符合 RoHS