


电接口

VABA-S6-1-PT

产品代号: 8152353

FESTO



技术参数

特性	值
极性容错保护	分别针对 PS 和 PL
阀位的最大数量	16
电磁线圈的最大数量	32
波特率	38,4 kbit/s
电子部件/传感器在额定工作电压时的固有电流消耗	典型值30 mA
额定电压负载下的内部电流消耗	典型值30 mA
额定工作电压 DC	24 V
残余纹波	4 Vss
耐腐蚀等级 CRC	2 – 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
产品重量	690 g
IO-Link, 连接技术	设备, 5针
IO-Link, 协议	Device V 1.1
IO-Link, 通讯模式	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, 端口类型	Device B
IO-Link, 端口数量	Device 1
IO-Link, 过程数据宽度OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, 最小循环时间	Device 3,2 ms
最大直线长度	20 m
通讯类型	IO-Link
导体的额定截面	1 mm ²
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 盖	压铸铝