

# 接头组件

## DADG-AK-G8-16-50

产品代号: 8152384

FESTO



### 技术参数

| 特性             | 值                               |
|----------------|---------------------------------|
| 尺寸             | 16                              |
| 行程             | 50 mm                           |
| 工作压力 MPa       | 0.1 ... 0.8 MPa                 |
| 工作压力           | 1 ... 8 bar<br>14.5 ... 116 psi |
| 工作介质           | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]    |
| 耐腐蚀等级 CRC      | 1 – 低腐蚀影响                       |
| PWIS 符合性       | VDMA24364-B1/B2-L               |
| 环境温度           | -10 ... 60 °C                   |
| 最大紧固扭矩         | 1.5 Nm                          |
| 拧紧扭矩公差         | ± 10 %                          |
| 最大的紧固扭矩, 气接口 1 | 0.7 Nm                          |
| 产品重量           | 15.5 g                          |
| 气动连接           | M5                              |
| 材料信息, 适配器      | 环氧树脂                            |
| 材料信息, 密封       | NBR                             |
| 材料信息, 螺丝       | 涂层钢                             |