


# 塑料气管

## PUN-H-F-6X1-GE

产品代号: 8153391

FESTO

本产品适合与以下接头型号配合使用: QS, NPQP, NPQM, CRQS 和 CK。



### 技术参数

| 特性           | 值   |
|--------------|---|
| 外径           | 6 mm  |
| 与流量相关的弯曲半径   | 26 mm   |
| 内径           | 4 mm  |
| 最小弯曲半径       | 10 mm   |
| 使用指南         | 无文字的气管<br>TPE-U Ether basiert                               |
| 气管特性         | Suitable for energy chains                                  |
| 整个温度范围内的气源压力 | -0.095 ... 0.6 MPa  |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 6 bar   |
| 整个温度范围内的气源压力 | -13.775 ... 87 psi  |
| 随温度变化的工作压力   | -0.095 ... 1 MPa  |
| 和温度相关的工作压力   | -0.95 ... 10 bar  |
| 随温度变化的工作压力   | -13.775 ... 145 psi   |
| 有关操作压力的注意事项  | 水: 与温度有关的工作压力, 见图表, 在 0 - 60 °C 时最大 0.3 MPa                 |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]<br>水 (液态, 无冰)                  |
| 材料的防火测试      | UL94 HB   |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B2-L  |
| 干净等级         | 该产品是一个静态对象, 在按规定使用时, 不能主动产生颗粒物。<br>在净室环境中使用前, 清洁产品并且确保正确安装。 |
| 食品安全         | 见一致性声明  |
| 环境温度         | -35 ... 60 °C   |
| 产品质量视长度而定    | 0.0181 kg/m   |
| 气动连接         | 用于快插接头外径 6 mm<br>用于倒钩式接头, 内径 4mm, 带螺母                       |
| 颜色           | 黄色  |
| 肖氏硬度         | D 52 +/-3   |
| 材料备注         | 符合 RoHS   |
| 材料信息, 气管     | TPE-U(PU)   |