


缓冲器

DYSD-Q11-7-5-Y1F-L-Y9

产品代号: 8161521

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	7
行程	5 mm
缓冲	自调节
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	1 m/s
复位时间短	0.2 s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
缓冲长度	5 mm
最大制动力	300 N
单位行程的最大能量消耗	3 J
每小时的最大能源消耗	12,000 J
最大残余能量	0.01 J
复位力	12 N
产品重量	20 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	高合金钢
材料信息, 活塞杆	高合金钢
材料信息, 螺母	钢, 镀锌