



# 缓冲器

## DYSD-Q11-20-16-Y1F-S-Y14

产品代号: 8161532

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	20
行程	16 mm
缓冲	自调节
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	1 m/s
复位时间短	0.3 s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
缓冲长度	16 mm
最大制动力	3,000 N
单位行程的最大能量消耗	50 J
每小时的最大能源消耗	92,000 J
最大残余能量	0.32 J
复位力	75 N
产品重量	385 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 活塞杆	高合金钢
材料信息, 螺母	钢, 镀锌