



缓冲器

DYSD-Q11-32-25-Y1F-L-Y10

产品代号: 8161536

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	32
行程	25 mm
缓冲	自调节
装配位置	任意
位置检测	无
最大冲击速度	1 m/s
复位时间短	0.3 s
工作模式	单作用 推的动作
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	0 ... 60 °C
缓冲长度	25 mm
最大制动力	6,000 N
单位行程的最大能量消耗	270 J
每小时的最大能源消耗	180,000 J
最大残余能量	2 J
复位力	150 N
产品重量	1,050 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	NBR
材料信息, 壳体	钢, 镀锌
材料信息, 活塞杆	高合金钢
材料信息, 螺母	钢, 镀锌