

# 伺服驱动 CMXL-ST6-NE-C4-1-MP

产品代号: 8168593  
新

FESTO



## 技术参数

特性	值
环境温度	10 ... 40 °C
产品重量	155 g
防护等级	IP00
储藏温度	-20 ... 60 °C
材料备注	符合 RoHS
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
现场总线接口	Ethernet
数字逻辑输入的量值	9
24V DC时数字逻辑输出的数量	19
总线接口	插头插座
控制器操作模式	直接模式 找本位 开环操作
过程接口	带定位功能的驱动器
工作电压	20,4 - 30 V DC
额定DC电源, 逻辑电源	24 V
逻辑电源的许用范围	± 10 %
额定电压, 负载电源 DC	24 V
允许范围, 负载电源	± 10 %
每输出端的载流能力	4,450 mA
状态显示	LED (状态)
以太网, 数字	1
以太网, 支持的协议	TCP/IP
USB 接口	USB 2.0
存储介质	microSD
轴的总数	6
开关方法	TCP/IP
所支持的动力学	3 轴门架 X-Y-Z
波特率	10/100 Mbit/s
工作电压范围 DC	20.4 ... 30 V
额定工作电压 DC	24 V
协议	Ethernet HTTP TCP/IP
以太网接口	RJ 45 (插座, 8针)
数字逻辑输出特性	可进行配置 不具有电绝缘特性